



Tele ötlettel

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588

Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

## AKVÁRIUM HŐMÉRŐ

Rend.sz.: 10 31 79

### Általános tudnivalók

A hőmérőről a helyiség és a víz hőmérséklete olvasható le, külön külső és belső érzékelővel mérve. A mért értékek egy kettős digitális kijelzőn jelennek meg. A mérési tartomány -50 és +70 °C között van. Különlegessége az adattároló (memória), amely mindig a legutolsó mért maximum-minimum értékeket tárolja. Áramellátás 1 db LR44 gombelemmel.

### Használata

Rögzítse a hőmérőt a tépőzárral (tapadó védőfólia lehúzása után) az akváriumon kívül. A külső érzékelőt rögzítse a tapadókoronggal az akváriumban valahol középtájon.

A kijelző normális állapotban a helyiség és a vízhőmérsékletet mutatja. A kijelző bal oldalán levő gomb két részre van osztva:

**1. Felső rész: "CLEAR"** a tárolt min. és max. értékek törlése

**2. Alsó rész: "MEMORY"** a szobahőmérséklet és a vízhőmérséklet tárolt min. és max. értékeinek lehívása

Nyomja meg egyszer a MEMORY gombot - a kijelzőn megjelenik a szoba mért legmagasabb és legalacsonyabb hőmérséklete. Második megnyomásra a legmagasabb és legalacsonyabb vízhőmérséklet olvasható le. Harmadik megnyomásra ismét a pillanatnyi szoba- és vízhőmérsékletre vált vissza a kijelző. Ha 8 másodpercen belül nincs gombnyomás, a kijelző automatikusan az alapállásba vált.

Így követhetjük pl. azt, ha egy mérési periódus alatt, pl. 10 órán belül, az előírányzott értéktől eltérés lenne. A memóriában automatikusan a mindenkor mért legmagasabb és legalacsonyabb érték (pl. 28 és 15 °C) lesz eltárolva.

A tárolt értékeket minden ellenőrzés után tanácsos törölni a **CLEAR** gombbal, mivel egyébként azok a hőmérsékleti ingadozások, amelyek az egyszer mért és tárolt legmagasabb és legalacsonyabb értékeken belül mozognak, nem lesznek ismertek, kivéve ha ezeket az értékeket túllépik.

### Elemcsere

A ház hátlapján az elemtartó rekesz fedelét tolja a nyíl irányába, és pattintsa fel a tetőt. Az új LR44 gombelemet a pozitív (+) pólussal felfelé tegye be.