

Termometer za akvarije in bazene kat. št. 10 31 79

Splošno:

S tem termometrom lahko v trenutku preberete temperaturo prostora in vode. Vsakokratna temperatura se meri z ločenim notranjim in zunanjim merilnim tipalom. Vrednosti temperature se izpišejo na dvojnem digitalnem zaslonu. Merilno območje se razteza od -50 stopinj Celzija do +70 stopinj Celzija. Posebnost tega termometra je pomnilnik (Memory). Le ta shrani zadnjo minimalno in maksimalno izmerjeno vrednost. Napajanje termometra poteka preko LR 44 gumbne baterije.

Uporaba:

1. nastavitvev na nič / Clear
2. notranje temperaturno tipalo
3. zaslon
4. pomnilnik MAKS. / MIN.
5. zunanje temperaturno tipalo
6. ohišje (zadnja stran)
7. prostor za baterije
8. lepilne blazinice za pritrditev

IN=temperatura v prostoru

OUT=temperatura vode / zunanja temperatura

Pritrdite termometer zunaj na akvariju. Zunanje temperaturno tipalo pritrdite s priseskom v notranjosti akvarija, približno nekje na sredini. Na zaslonu se normalno izpiše temperatura prostora in vode. Tipka levo zraven zaslona je razdeljena na dve polovici.

1. ZGORAJ: "**CLEAR**" (nastavitvev na ničlo); ko želite izbrisati shranjene "**MIN-MAX**" vrednosti.
2. SPODAJ: "**MEMORY**" (pomnilnik); ko želite priklicati shranjene minimalne in maksimalne vrednosti pri temperaturi prostora in vode.

Enkrat pritisnete "MEMORY" in na zaslonu se izpiše najvišja in najnižja temperatura prostora. Pri drugem pritisku pa se pojavita ti dve vrednosti za temperaturo vode. Ko tipko pritisnete tretjič, se ponovno izpiše dejanska temperatura prostora in vode. Če tipke 2. ali 3. ne pritisnete v času 8 sekund, se na zaslonu avtomatsko izpiše dejanska temperatura.

S tem termometrom, njegovo Memory, funkcijo lahko spremljate odstopanja temperature. Preko temperaturnih tipal se stalno merijo dejanske temperature. Le te se primerjajo z normalno temperaturo (v daljšem obdobju ponavljajoča se temperatura npr. 22,5 stopinj C v prostoru, oz. akvariju). Če pride v nekem času npr. 10 ur do odstopanj, se najnižja in najvišja vrednost npr. 28 in 15 stopinj Celzija temperature avtomatsko shranita v pomnilniku.

Zamenjava baterij:

Pokrov prostora za baterije potisnite v smeri puščice in dvignite pokrov. Vstavite novo baterijo "LR 4" tako, da je + zgoraj.

Garancijska Izjava:

Garancija za vse izdelke razen žarnic, baterij in programske opreme je 1 leto. Izdelek, ki bo poslan v reklamacijo vam bomo v roku 45 dni vrnilo popravljeno ali ga zamenjali z novim. Okvare zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja z izdelkom in mehanske poškodbe so izvzete iz garancijskih pogojev. Pokvarjen izdelek pošljete na naslov: Conrad Electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66 1260 Grosuplje, skupaj s kopijo računa. Garancija ne velja za mehanske poškodbe razen tistih, ki so nastale pri transportu. Servis za izdelke izven garancije zagotavljamo za obdobje 7 let, če ni z zakonom drugače določeno. Servis je na naslovu: Conrad electronic d.o.o. k.d., Ljubljanska cesta 66, 1260 Grosuplje.