

Präzises Pocket-Thermometer mit festem Einstichfühler

- Leicht - einfaches Handling
- **Grosses LCD:** für ein gutes Ablesen der Werte
- **Schnell und präzise ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)**
- **Fester, robuster Einstichfühler aus Edelstahl:** ideal für Messungen sowohl in halfesten Produkten (wie Obst, Gemüse, Käse) als auch in flüssigen Medien.
- Überprüfung der internen Elektronik des Gerätes durch **einzigartige Cal-Check Funktion** - einfach Cal-Check Taste drücken!

Bestell-Nr.	HI 98501 "Checktemp"
Messbereich	-50,0 bis 150,0°C
Genauigkeit	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 bis 90°C); $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (ausserhalb)
Fühler	fest, L: 105 mm, \varnothing 3 mm
Batterie/Lebensdauer	1 x 1,5V / ca. 3.000 Betriebsstunden
Masse/Gewicht	66 x 50 x 25 mm / 50 g



Präzises Pocket-Thermometer mit 1 m Kabel-Fühler für maximale Flexibilität

- Leichtes Gehäuse - einfache Handhabung
- **Grosses LCD:** für ein gutes Ablesen der Werte
- **Schnell und präzise ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)**
- **Robuster Einstichfühler aus Edelstahl mit 1 m Kabel** für maximale Flexibilität in der Anwendung
- Überprüfung der internen Elektronik des Gerätes durch **einzigartige Cal-Check Funktion**



Bestell-Nr.	HI 98509 "Checktemp 1"
Messbereich	-50,0 bis 150,0°C
Genauigkeit	$\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ (-20 bis 90°C); $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (ausserhalb)
Fühler	mit 1 m Kabel, L: 160 mm, \varnothing 3 mm
Batterie/Lebensdauer	1 x 1,5V / ca. 3.000 Betriebsstunden
Masse/Gewicht	66 x 50 x 25 mm / 50 g

