



單位: mm

貨品編號: 976830 品名規格: SF6-32x6 m

D 頭徑: 5.1 ± 0.15 R min/約: _____

D1 : _____ R1 : _____

d 牙徑: 3.4 ± 0.05 R2 : _____

da : _____ C 約: _____

P 螺距: 0.32 K 約: _____

L 長度: 6.0 ± 0.2 H+K : _____

H 頭厚: 1.0 ± 0.1 E (max): _____

H1 : _____ F (max): _____

M (max): 3.4 G (max): _____

Q 針距: 1.0 + 針 NO.: 2

材 質: CHQ-1018 CHQ-1006 燒線 其它

表面處理: 鍍錫 表面熱處理後承受扭力 (KG): _____

適用螺絲孔徑: _____ 適用螺絲規格: _____

經銷人: 吳政江



造箱日期: 95.3.28